





Beispiele unserer Displayantriebe mit BM 010

Examples of Display Motors based on BM 010



Basismodell:

Basic Type:

BM 010

Batteriemotor kontinuierlich drehend. Betrieb mit 1,5 bis 4,5 V DC.



Es gibt 3 Motortypen: mit 0,7 / 2,5 / 9 UpM bei Betrieb mit 1,5 V DC.

Battery operated continuous rotating motor. Operating voltage 1.5 to 4.5 V DC.

Three basic motors: with 0.7 / 2.5 / 9 rpm by using 1.5 V DC.

Drehgeschwindigkeit - UpM ca.
Rotation speed - rpm approx.

1.5 V	3.0 V	4.5 V
0.7	1.5	2.5
2.5	5.5	9
9	20	30



BPA 010

Batteriemotor BM 010 mit Pendelaufsatz



Battery motor BM 010 with pendulum drive

Pendelzyklen / Pendulum cycles:
 Entsprechend der gewählten Drehgeschwindigkeit

According the chosen speed

Schwenkbereiche / Pivoting ranges:

30° / 45° / 60°



BMO 010

Batteriemotor BM 010 mit oszillierendem Aufsatz

Battery motor BM 010 with oscillating drive

Pendelzyklen / Pendulum cycles:
 Entsprechend der gewählten Drehgeschwindigkeit

According the chosen speed

Schwenkbereiche / Pivoting ranges:


30° / 45° / 60°





Beispiele unserer Displayantriebe mit BM 010

Examples of Display Motors based on BM 010





BD 012

Batteriemotor BM 010 mit verschiedenen Batteriehaltern verbunden

Battery motor BM 010 assembled with different battery holders

Drehgeschwindigkeit - UpM ca.
Rotation speed - rpm approx.

1.5 V	3.0 V	4.5 V
0.7	1.5	2.5
2.5	5.5	9
9	20	30





BDO

Batteriemotor BM 010 mit Doppelantriebsaufsatz. Flansche optional.

Battery motor BM 010 with double drive. Flanges optionally.

Drehgeschwindigkeit - UpM ca.
Rotation speed - rpm approx.

1.5 V	3.0 V	4.5 V
0.7	1.5	2.5
2.5	5.5	9
9	20	30



BMT

Batteriemotor BM 010 mit 90° - Taktaufsatz. Stoppzeiten abhängig von der Geschwindigkeit.

Battery motor BM 010 with 90° - cycle drive. Stop times depending on the speed.

1x 90° bei 1,5 V ca.
1x 90° at 1.5 V approx.



1,5 Minuten / minutes up to
 7 Sekunden / seconds





Beispiele unserer Displayantriebe mit BM 010

Examples of Display Motors based on BM 010



BMG



Batteriemotor BM 010 mit Gegenlaufaufsatz. Metallbügel und Flansch für feststehende Achse optional erhältlich

Battery motor BM 010 with counter rotating drive. Metal bows and flange for static shaft are optionally available

Drehgeschwindigkeit - UpM ca.

Rotation speed - rpm approx.

1.5 V	3.0 V	4.5 V
1.0	2.0	3.5
3.5	7.5	12
12	25	40



BML



Batteriemotor BM 010 mit Linearaufsatz.

Battery motor BM 010 with linear drive

Mögliche Strecken

Possible stroke length

20,25,30,35,40,
45,50,55,60 mm





BMS

Batteriemotor BM 010 mit Schwenkaufsatz.

Battery motor BM 010 with pivote drive

Unterschiedliche Drehwinkel
Different pivoting ranges



BDH 030

Batteriemotor BM 010 für Hängebetrieb. Max. 3 kg Zuglast.

Battery motor BM 010 for ceiling suspension. Maximum 3 kg load.

Drehgeschwindigkeit - UpM ca.

Rotation speed - rpm approx.

1.5 V	3.0 V	4.5 V
0.7	1.5	2.5
2.5	5.5	9
9	20	30



Wählen Sie Ihre geeignetste Batterieeinheit aus Select your Most Suitable Battery Source

Batterieköcher für Monozellen in Reihenschaltung: Plug in tube for D-Cell batteries in series connection:




1,5 Volt
Köcher für 1 Monozelle
= einfache UpM

1.5 Volt
Plug in tube for 1 D-Cell
= single rpm



3 Volt
Köcher für 2 Monozellen
= doppelte UpM


3 Volt
Plug in tube for 2 D-Cell
= double rpm




4,5 Volt
Köcher für 3 Monozellen
= dreifache UpM

4.5 Volt
Plug in tube for 3 D-Cell
= triple rpm

Wir führen weiterhin eine Vielzahl an unterschiedlichen Batteriehaltern und Zubehörteilen.
Furthermore we have a big variety of different battery holders and accessories.




Beispiele unserer großen Vielfalt an Batteriehalter Examples of our Variety of Battery Holders



Beispiele unserer großen Vielfalt an Batteriehalter Examples of our Variety of Battery Holders

Anwendungsbeispiel für die Verbindung von mehreren Batteriehaltern: Connection examples of several Battery Holders:

Parallelschaltung = 1,5 Volt DC. Zum Beispiel 3-fache Laufzeit aber 1-fache Geschwindigkeit
Parallel Connection = 1.5 Volt DC. For example 3-fold runtime but 1-fold speed



Reihenschaltung = zum Beispiel 4,5 Volt DC. Einfache Laufzeit aber 3-fache Geschwindigkeit
Series Connections = for example 4.5 Volt DC. Single runtime but 3-fold speed

